



PE pārveidotājs PE-PK-4-SW

Daļas numurs: 7471

FESTO

Pilienu drošs izpildījums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-1
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Izmēritais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Operating pressure MPa	0 ... 0,025 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 0,25 bar
Pārslodzes diapazons	8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Maksimālais izslēgšanās punkts	0,25 bar
Minimālais izslēgšanās punkts	0,07 bar
Max. komutācijas frekvence	1 Hz
Minimālā slodzes strāva	100 mA
Darbības sprieguma diapazons AC	12 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 250 V
Induktīvās slodzes izmantojuma kategorija	AC-14 DC-13
Omiskās slodzes izmantojuma kategorija	AC-12 DC-12
Elektriskais savienojums	3 savienojošie vadi
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Kabeļa garums	0,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	uz montāžas rāmi 1n ar caurejošo urbumu Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	PK-4
Produkta svars	40 g
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts POM Tērauds VMQ (silikons)
Pārslēdzošā kontakta materiāls	sudraba
Elektriskā savienojuma materiāls	galvanizēts
Membrānas materiāls	CR
Uzstādīšanas opcijas	Pastāvīgi iestatīts
Aizsardzības klase	IP67
Izolējošais spriegums	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3