



# PE pārveidotājs PE-1/8-2N-SW

Daļas numurs: 7862

FESTO

Pneimatiskā/elektriskā signāla pārveidotājs.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-1
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Izmēritais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Pārslodzes diapazons	12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Maksimālais izslēgšanās punkts	2 bar
Minimālais izslēgšanās punkts	0,5 bar
Max. komutācijas frekvence	1 Hz
Minimālā slodzes strāva	100 mA
Darbības sprieguma diapazons AC	12 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 250 V
Induktīvās slodzes izmantojuma kategorija	AC-14 DC-13
Omiskās slodzes izmantojuma kategorija	AC-12 DC-12
Elektriskais savienojums	3 savienojošie vadi
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Kabeļa garums	0,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	uz montāžas rāmi 2n ar caurejošo urbumu Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Produkta svars	65 g
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums PA-pastiprināts Tērauds VMQ (silikons)
Pārslēdzošā kontakta materiāls	sudraba
Elektriskā savienojuma materiāls	galvanizēts
Membrānas materiāls	TPE-U(PU)
Uzstādīšanas opcijas	Pastāvīgi iestatīts
Aizsardzības klase	IP67
Izolējošais spriegums	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3