



Spiediena slēdzis SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Daļas numurs: 8000033

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Ieslēgšanas punkts	0,25 bar
Maksimālais izslēgšanās punkts	0,4 bar
Minimālais izslēgšanās punkts	0,05 bar
Max. izejas strāva DC	1.000 mA
Minimālā slodzes strāva	2 mA pie 24 V
Īssavienojuma stiprums	Nē
Darbības sprieguma diapazons DC	19,2 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums	4-kontaktu M12x1 Spraudnis pēc EN 60947-5-2 apaļa izpildījuma
Montāžas tips	Vītņots
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Produkta svars	80 g
Korpusa materiāls	Tērauds
Elektriskā savienojuma materiāls	POM
Uzstādīšanas opcijas	Pastāvīgi iestatīts
Aizsardzības klase	IP65
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L