



# Spiediena slēdzis SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Daļas numurs: 8000210

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Plānas metāla membrānas devējs
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Komutācijas izeja	2xPNP
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Antivalents
Izslēgšanas punkts	0,25 bar
Maksimālais izslēgšanās punkts	0,4 bar
Minimālais izslēgšanas punkts	0,05 bar
Max. izejas strāva DC	500 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	19,2 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	4-kontaktu M12x1 Spraudnis pēc EN 60947-5-2 apaļa izpildījuma
Montāžas tips	Vītņots
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Produkta svars	50 g
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Elektriskā savienojuma materiāls	PBT
Uzstādīšanas opcijas	Pastāvīgi iestatīts
Aizsardzības klase	IP65
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L