


# Pārnesumkārbā EMGC-40-P-G7-SEC-67

Daļas numurs: 8000597

Produkts tiks atcelts

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	67 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,5 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	7:1
Max ieejas ātrums	6.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	6,5 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	13 Nm
Max. efektivitāte	94 %
Griezes noturība	0,65 Nm/arcmin
Produkta svars	450 g
Intefeisa kods, motora izeja	40G
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS