


Pārnesumkārbā EMGC-60-P-G20-SEC-67

Daļas numurs: 8000619

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	60 mm
Motora atloka izmērs	67 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,67 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	20:1
Max ieejas ātrums	6.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	42 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,32 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	52 Nm
Max. efektivitāte	92 %
Griezes noturība	2,4 Nm/arcmin
Produkta svars	1.200 g
Intefeisa kods, motora izeja	60H
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS