



Savienojošais vads

NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Daļas numurs: 8001374

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums	25-kontaktu Taisnais spraudnis Sub-D / Sub-D
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	25
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	25
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	2x skrūves 4-40 UNC
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisns
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	25
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	25
Elektriskais savienojums 2, montāžas veids	2x skrūves 4-40 UNC
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1 A
Kabeļa garums	1 m
Vada piederums	Standarta
Vada diametrs	7 mm
Kabeļa struktūra	Aizsargāts
Aizsardzības klase	IP40
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 70 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Korpusa krāsa	Pelēks