


Plastmasas caurule PUN-H-1/4-NT-500-HA

Daļas numurs: 8003126

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	1/4
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,085 ft
Min. liekšanās rādiuss	0,046 ft
Lietošanas instrukcija	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 145 Psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-31 ... 145 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,23 oz/ft
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 1/4"
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)