

Savienojošais vads NEBV-

Daļas numurs: 8003577

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Papildus funkcijas	Noturēšanas strāvas samazināšana Aizsargķēde
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Savienojuma frekvence	50
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda Ligzda, maza
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns Zem ieņķa
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Savienojuma izkārtojums ZC, pašgriezējskrūve Savienojuma izkārtojums ZB, metriskā vītne Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	2 25 4 44
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	Ieņķisks apaļš
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis Spraudnis
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisns Zem ieņķa
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Savienojuma izkārtojums ZB, pašgriezējskrūve M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104 Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	2 25 3 44
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 230 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 230 V
Kabeļa garums	0,5 ... 30 m
Vada piederums	Standarta Suitable for energy chains
Vada testa apstākļi	Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions

Pazīme	Lielums
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks