

# Pārvietošanas modulis EHMX-EGC-80-TB-KF- -

Daļas numurs: 8004601

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	28,65 mm
Darba gājiens	200 ... 4.500 mm
Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Nepieciešamā paralelītāšu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Zobsiksna izplešanās	0,24 %
Zobsiksna solis	3 mm
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar zobsiksnu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Maks. paātrinājums	50 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,08 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks F <sub>x</sub>	700 N
Padeves konstante	90 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS