


# Pārvietošanas modulis EHMY-RP-EGC-120-TB-KF- -

Daļas numurs: 8004606

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 2.000 mm
Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar zobsiksnu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Atkārtēšanas precizitāte	±0,08 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS