


# Pārvietošanas modulis EHMY-RP-EGC-185-TB-KF- -

Daļas numurs: 8004607

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme   | Lielums  |
|--|--|
| Darba gājiens                                    | 50 ... 2.000 mm                                      |
| Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām | 0,1 mm/m   |
| Montāžas pozīcija                                | Horizontāls  |
| Konstrukcijas struktūra                          | Elektromehāniskais lineārais modulis<br>Ar zobsiksnu |
| Pozīcijas detektēšana                            | Tuvuma devējiem                                      |
| Atkārtēšanas precizitāte                         | ±0,1 mm  |
| Noslodzes cikls                                  | 100 %  |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364 zone III                                   |
| Uzglabāšanas temperatūra                         | -20 ... 60 °C  |
| Relatīvais gaisa mitrums                         | 0 - 90 %   |
| Aizsardzības klase                               | IP40   |
| Apkārtējās vides temperatūra                     | 5 ... 45 °C  |
| Materiālu piezīme                                | Atbilst RoHS   |