

# Pārvietošanas modulis EHMZ-EGC-80-BS-KF- -

Daļas numurs: 8004623

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	100 ... 1.000 mm
Vārpstas diametrs	15 mm
Vārpstas padeve	10 ... 20 mm/U
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar vārpstu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Maks. paātrinājums	15 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	0,5 ... 1 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,02 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks Fx	600 N
Padeves konstante	10 ... 20 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS