


# Pārvietošanas modulis EHMZ-EGSL-75-BS-KF- -

Daļas numurs: 8004631

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	100 ... 300 mm
Vārpstas diametrs	20 mm
Vārpstas padeve	10 ... 20 mm/U
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar vārpstu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Maks. paātrinājums	25 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	0,65 ... 1,3 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,015 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks Fx	450 N
Padeves konstante	10 ... 20 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS