


Kolektora sliede. VABM-L1-18G-G38-16-G

Daļas numurs: 8004907

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	19 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	16
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	3.861 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	G1/8
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums