


# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACN-H1-A1-1

Daļas numurs: 8022877

FESTO

for 14 mm armature tube, connection pattern type A, to EN 175 301,  
24 V DC.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Min. satveršanas laiks	12 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors $\cos \{\phi\}$	0,7
Tīnuma raksturlielumu dati	24 V DC: 11,9 W
Pieļaujamā frekvences svārstība	+/- 10 %
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Ierobežojošā apkārtnes un vielas temperatūra	-20 - 60 °C (ar ierobežotu slodzes ciklu)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 50 °C
Max. stiprinājuma pievilkšanas moments	2 Nm
Produkta svars	150 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Spraudnis Pēc DIN EN 175301-803 kubisks izpildījums
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Elektromagnēta tīnuma materiāls	Varš Tērauds Termoplastika
Tīnuma materiāls	Varš