


Apakšējā pamatne VMPA14-IC-AP-S-1

Daļas numurs: 8023667

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	24,4 mm
Garums	107,3 mm
Tiklojuma izmērs	14,9 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	150 g
Elektriskais savienojums	M8 Spraudnis
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	M5
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M7 G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M7 G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M7 G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M7 G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	M7 G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums