

Drosele VFFG-T-M5-15

Daļas numurs: 8025715

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Montāžas tips	ar vītņi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	67,4 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominālais izmērs	1,55 mm
b- vērtība	0,5
C- vērtība	0,25 l/sbar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	0,5 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Dobtās skrūves materiāls	PA