

Savienotāja bloks VABM-B10-25S-G38-8

Daļas numurs: 8026267

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 27,5 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 8 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkta svars | 1.284 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | G3/8 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |