


Piegādes plāksne VABF-B10-25-P1A4-G14-P3

Daļas numurs: 8026319

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. pievilkšanas moments	3 Nm
Produkta svars	80 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piegādes plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums