

Savienotāja bloks VABM-B10-30E-G34-3

Daļas numurs: 8026360

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	32 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	2.213 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/8
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G3/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums