


# Lineārā piedziņa EXCT-15- -

Daļas numurs: 8026575

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	15
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Lineārais portāls
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Maks. paātrinājums	50 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	4,8 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,1 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Skaņas spiediena līmenis	70 dB(A)
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 40 °C
Maks. kustības spēks Z virzienā	100 N
Iespējamā slodze ar maksimālo dinamisko reakciju	1,5 kg
Montāžas tips	Ar montāžas komplektu ar ierīvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS