


Lineārā piedziņa EXCT-100- -

Daļas numurs: 8026577

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	100
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Lineārais portāls
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Maks. paātrinājums	30 m/s ²
Max. ātrums	4 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,1 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Skaņas spiediena līmenis	77 dB(A)
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 40 °C
Maks. kustības spēks Z virzienā	500 N
Iespējamā slodze ar maksimālo dinamisko reakciju	10 kg
Montāžas tips	Ar montāžas komplektu ar ierīvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS