


Elektromagnēta magnētiskā spole

VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Daļas numurs: 8029140

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,
230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Emaljēta vada izolācijas klase	H
Tīnuma raksturlielumu dati	230 V AC: 50 Hz, ieslēgšanas jauda 11,5 VA, noturošā jauda 8,0 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Sertifikācijas departaments	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	AEx m II T4 Ex m II T4
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	207 g
Elektriskais savienojums	Kabelis
Kabeļa garums	0,61 m
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Sintētisks Tērauds
Tīnuma materiāls	Varš