


# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Daļas numurs: 8029145

FESTO

for armature system FN, cable with insulating conduit connection,  
120 V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation.



### Datu lapa

| Pazīme   | Lielums   |
|--|---|
| Iedarbināšanas tips                            | elektrisks  |
| Montāžas pozīcija                              | Jebkurš   |
| Noslodzes cikls                                | 100 %   |
| Izolācijas klase                               | H   |
| Emaljēta vada izolācijas klase                 | H   |
| Tinuma raksturlielumu dati                     | 120V AC: 60 Hz, ieslēgšanās jauda 10,0 VA, noturēšanas jauda 6,8 VA   |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības               | +/- 10 %  |
| Jūras klasifikācija                            | skatiet sertifikātu   |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES | Class I, Div. 1 (CA)<br>Class I, Div. 1 (US)<br>Class I, Div. 2 (CA)<br>Class II, Div. 1 (CA)<br>Class II, Div. 1 (US)<br>Class III, Div. 1 (CA)<br>Class III, Div. 1 (US)<br>EPL Gb (US) |
| Sertifikācijas departaments                    | CSA 265489<br>DNV TAA000011J<br>FM 3053936  |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze   | AEx m II T4<br>Ex m II T4   |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra         | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC          | 2 - Mainīga korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                                | VDMA24364 zone III  |
| Aizsardzības klase                             | IP65  |
| Apkārtējās vides temperatūra                   | -20 ... 60 °C   |
| Produkta svars                                 | 207 g   |
| Elektriskais savienojums                       | Kabelis   |
| Kabeļa garums                                  | 0,61 m  |
| Montāžas tips                                  | ar rievoto uzgriezni  |
| Materiālu piezīme                              | Atbilst RoHS  |
| Korpusa materiāls                              | Sintētisks<br>Tērauds   |
| Tinuma materiāls                               | Varš  |