

Pārejas elements NPFC-D-G18-G38-M

Daļas numurs: 8030271

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vītņotā stiprinājuma materiāls	Niķelēts misiņš
Iepakojuma izmērs	10
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 50 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:~:]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars	20,5 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS