


Elektromagnēta magnētiskā spole

VACF-B-B2-5

Daļas numurs: 8030801

FESTO

B savienojuma izkārtojums, industrijas standarts, 12 V DC



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	IEC 61010-1
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	12 V DC: 3,4 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Sertifikācijas departaments	DNVGL-TAA000011J
Ierobežojošā apkārtnes un vielas temperatūra	-20 - 50 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	55,6 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 saskaņā ar industrijas standartu (11 mm)
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA Tērauds
Elektromagnēta tinuma materiāls	Varš Tērauds Termoplastika
Tinuma materiāls	Varš