

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACF-A-A1-7

Daļas numurs: 8030823

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	IEC 61010-1
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	48 V DC: 2.8 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Sertifikācijas departaments	DNVGL-TAA000011J
Ierobežojošā apkārtnes un vielas temperatūra	-20 - 50 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	82,7 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 saskaņā ar EN 175301-803
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA Tērauds
Elektromagnēta tinuma materiāls	Varš Tērauds Termoplastika
Tinuma materiāls	Varš