

# Gredzenveida gaisma SBAL-C6-R-NR-D

Daļas numurs: 8031163

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Autorizācija	RCM Mark
Darbības distance	100 - 300 mm
Gaismas veids	Gredzenveida gaisma
Gaismas tips	infrasarkan LED Diffūzija
Wavelength	860 nm
Elektriskais savienojums	12-kontaktu 2x M12 Spraudnis
Nostrādes līmenis	Līmenis 18 V ... UB
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 5 %
Atlikuma viļņi	5 %
Strāvas patēriņš nepārtrauktā darba režīmā	390 mA
Strāvas patēriņš zibspuldzes darba režīmā	390 mA
Maksimālais virknē savienojamo ierīču skaits	2
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Apkārtējā temperatūra nepārtrauktā darba režīmā	0 ... 35 °C
Apkārtējā temperatūra zibspuldzes darba režīmā	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkta svars	150 g
Montāžas tips	ar montāžas leņķi
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS