


Apakšējā pamatne VMPAL-AP-20-T135-RV

Daļas numurs: 8034564

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	20 mm 21,2 mm
Garums	107,3 mm
Tīklojuma izmērs	21,2 mm
Spiediena zonu atdalīšana	Kanāli 1, 3 un 5
Iebūvētā funkcija	Sprostvārsts
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Plūsmas virziens	nereversējams
Vārstu termināļa struktūra	Vārsta izmērus var kombinēt
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Piemērotība vakuūmam	Nē
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	50 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš 18 mm kārtridža
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Priekš 18 mm kārtridža
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	PA-pastiprināts