


Piegādes plāksne VABF-S1-1-P1A12-N12

Daļas numurs: 8037654

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Platums | 44 mm |
| Izplūdes gaisa funkcija | Via throttle plate |
| Bāzēts uz standartu | ISO 5599-1 |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 10 bar |
| Piemērotība vakuumam | Jā |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Vadības paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkta svars | 650 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/2 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | 1/2 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | 1/2 NPT |
| Izplūdes plāksnes materiāls | PA |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piegādes plāksnes materiāls | Alumīnija spiedienlējums |