


Sprostvārsts VMPA14-RV

Daļas numurs: 8039820

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	vadāmā sprostfunkcija
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Montāžas tips	Klipsis
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	350 l/min
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure	7,25 ... 116 psi
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Korpusa materiāls	POM
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības veids, kontrolēta atgriešanās funkcija	pneimatisks
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,5 ... 8 bar
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 40 °C
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Produkta svars	0,17 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR