


Sadales caurejošā padeve NEFU-D12G4-D12DG4

Daļas numurs: 8040459

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61076-2-101
Montāžas tips	Pievilkts
Elektriskais savienojums 1	Taisnā līgzda, M12x1, 4-kontaktu, D-kodējums
Elektriskais savienojums 2	Taisnā līgzda, M12x1, 4-kontaktu, D-kodējums
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pārraidīšanas parametri	Saskaņā ar kategoriju 5, EN 50173, klasi D Saskaņā ar kategoriju 5, ISO/IEC 11801, klasi D
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš
Korpusa krāsa	sudraba
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Apzeltīts