


Sprostvārsts VABF-L1-10H-H2

Daļas numurs: 8047364

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta izmērs	10 mm
Vārsta funkcija	vadāmā sprostfunkcija
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0,5 ... 8 bar
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	0,4 g
Montāžas tips	Caururbts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS