

Savienojošais vads



NEBS-SM16G24-K-5-N-LE24

Daļas numurs: 8048653

Produkts tiks atcelts

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Bāzēts uz standartu | EN 61076-2-106 |
| Atbilst standartam | DIN 47100 |
| Vada identifikācija | Bez uzraksta uzlīmes turētāja |
| Produkta svars | 745 g |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija | Lauka ierīces puse |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija | apaļš |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Spraudnis |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja | Taisns |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M16x0,75 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 24 |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas | 24 |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids | Skrūves fiksācija |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija | Kontrollera puse |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips | Kabelis |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija | Atvērts gals |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits | 25 |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas | 24 |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 30 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C | 1 A |
| Uzliesmojuma stiprums | 500 V |
| Kabeļa garums | 5 m |
| Vada piederums | Standarta |
| Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija | > 51 mm |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija | > 127,5 mm |
| Vada diametrs | 8,5 mm |
| Kabeļa struktūra | 25x0,14 |
| Nominālais vadītāja šķērsriezums | 0,14 mm ² |
| Vada gali | Rupjš griezumus |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesārņojuma pakāpe | 1 |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Korpusa materiāls | PA |
| Skrūvējamās atslēgas materiāls | Niķelēts misiņš |
| Elektriskā kontakta materiāls | Misiņš, apzeltīts |
| Izolācijas materiāls | PVC |