


Kolektora sliede. VABM-L1-14HWS1-G14-8-GR

Daļas numurs: 8058343

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 16 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 8 |
| Autorizācija | c UL us - Recognized (OL) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | M5 |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |