

Paralēlais komplekts EAMM-U-60-D40-40R-91

Daļas numurs: 8058934

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------|------------------------|
| Izmērs | 60 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 26,7 kgmm ² |
| Piedziņas moments bez slodzes | 0,07 Nm |
| Pārneseis moments | 3 Nm |
| Produkta svars | 1.150 g |
| Interfeisa kods, aktuators | D40 |
| Interfeisa kods, Motora In | 40R |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |