

# Paralēlais komplekts EAMM-U-60-D40-58AA-91

Daļas numurs: 8058940

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	60
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,07 Nm
Pārnēsamais moments	3 Nm
Produkta svars	1.150 g
Interfeisa kods, aktuatori	D40
Interfeisa kods, Motora In	58AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS