


Paralēlais komplekts EAMM-U-70-D50-60RA-96

Daļas numurs: 8058963

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	118 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,18 Nm
Pārneseis moments	7 Nm
Produkta svars	1.800 g
Interfeisa kods, aktuators	D50
Interfeisa kods, Motora In	60RA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS