


# Paralēlais komplekts EAMM-U-70-S48-70AB-96

Daļas numurs: 8058970

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	118 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,18 Nm
Pārnēsamais moments	7 Nm
Produkta svars	1.800 g
Interfeisa kods, aktuators	S48
Interfeisa kods, Motora In	70AB
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS