

Paralēlais komplekts EAMM-U-86-S48-60RB-102

Daļas numurs: 8058997

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	86
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	175 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,25 Nm
Pārneseis moments	9,5 Nm
Produkta svars	2.500 g
Interfeisa kods, aktuatori	S48
Interfeisa kods, Motora In	60RB
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS