


Paralēlais komplekts EAMM-U-86-S48-60P-177

Daļas numurs: 8059011

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------|-----------------------|
| Izmērs | 86 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 175 kgmm ² |
| Piedziņas moments bez slodzes | 0,25 Nm |
| Pārneseis moments | 9,5 Nm |
| Produkta svars | 3.300 g |
| Interfeisa kods, aktuatori | S48 |
| Interfeisa kods, Motora In | 60P |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |