


# Paralēlais komplekts EAMM-U-86-S48-70GA-177

Daļas numurs: 8059019

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

| Pazīme                        | Lielums               |
|-------------------------------|-----------------------|
| Izmērs                        | 86                    |
| Montāžas pozīcija             | Jebkurš               |
| Max. ātrums                   | 5.000 1/min           |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L        |
| Uzglabāšanas temperatūra      | -25 ... 60 °C         |
| Relatīvais gaisa mitrums      | 0 - 95 %              |
| Aizsardzības klase            | IP40                  |
| Apkārtējās vides temperatūra  | -10 ... 60 °C         |
| Inerces masas moments         | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Piedziņas moments bez slodzes | 0,25 Nm               |
| Pārneseis moments             | 9,5 Nm                |
| Produkta svars                | 3.300 g               |
| Interfeisa kods, aktuatori    | S48                   |
| Interfeisa kods, Motora In    | 70GA                  |
| Materiālu piezīme             | Atbilst RoHS          |