


# Paralēlais komplekts EAMM-U-145-D80-126AA-188

Daļas numurs: 8059069

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	2 Nm
Pārnēsamais moments	9,5 Nm
Produkta svars	12.000 g
Interfeisa kods, aktuators	D80
Interfeisa kods, Motora In	126AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS