


# Ātrās savienošanas spraudnis NPHS-S6-M-G18

Daļas numurs: 8059257

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5,5 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	3,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 10 %
Produkta svars	19 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS