


Ātrās savienošanas ligzda NPHS-D6-P-G18

Daļas numurs: 8059266

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	875 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Ēlotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	3,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 10 %
Produkta svars	94 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS