


# Ātrās savienošanas ligzda NPHS-D6-P-G12F

Daļas numurs: 8059273

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar                                    |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe           | 1.950 l/min                                         |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama                          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 1 - Zema korozijas ietekme                          |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L                                      |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -10 ... 60 °C                                       |
| Produkta svars                              | 122 g                                               |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Sievišķā vītne G1/2                                 |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS                                        |