


# Ātrās savienošanas ligzda NPHS-D6-P-BC9

Daļas numurs: 8059274

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.448 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	95 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	nipeļļveida savienojumam ar iekšējo diametru 9 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS