


# Ātrās savienošanas ligzda NPHS-D6-M-G12

Daļas numurs: 8059277

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	10 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Nominālais pievilkšanas moments	25 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 20 %
Produkta svars	200 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS