

Plastmasas caurule PTFEN-5/32-NT-300

Daļas numurs: 8063350

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	3,97 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	32 mm
Iekšējais diametrs	2,9 mm
Min. liekšanās rādiuss	32 mm
Lietošanas instrukcija	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,5 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 72,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,013 kg/m
Pneimatiskais savienojums	For push-in connector outside diameter 5/32"
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 55 +/-5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PTFE